


# Sottobase VABP-S1-2V1G-G38-2

Codice prodotto: 2738671

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	54 mm
Funzione porta 32	G1/4
Funzione porta 34	G1/4
Porta pneumatica 22	Sottobase G3/8
Porta pneumatica 44	Sottobase G3/8
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Portata nominale standard	2000 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso prodotto	1950 g
Attacco servo pilotaggio 14	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 4	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto
Materiale dell'o-ring	NBR
Materiale viti	Acciaio