


# cilindro a soffiutto

## EB-80-45

Codice prodotto: 2748904

FESTO

Senza necessità di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Diametro di montaggio necessario	95 mm
Corsa	45 mm
Altezza max., In avanzamento	110 mm
Angolo max. di ribaltamento	15 deg
Disassamento max.	10 mm
Altezza min. di montaggio	65 mm
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Forza di riposizionamento	200 N
Peso	500 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale soffiutto	CR
Materiale del corpo	Alluminio fuso