

# Blocco di collegamento MRS-4

Codice prodotto: 2844348

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	4
Numero max di posti valvola	4
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	2.5 Nm
Coppia di serraggio max. fissaggio a parete	4 Nm
Peso prodotto	650 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto