


# reostato di frenatura CACR-KL2-40-W2000

Codice prodotto: 2882343

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	500
Posizione di montaggio	Libera convezione Verticale
Potenza impulsiva reostato di frenatura con 380 V	8.000 Ws
Potenza impulsiva reostato di frenatura con 780 V	7.200 Ws
Potenza a 35% della durata di inserimento e 20° C	2.000 W
Potenza nominale, reostato di frenatura	800 W
Potenza nominale reostato di frenatura con 380 V	600 W
Potenza nominale reostato di frenatura con 780 V	480 W
Valore resistenza	40 Ohm
Omologazione	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	2.400 g
Fissaggio	Con foro passante Con accessori A scelta:
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS