

Applicatore di clip AGTC-T-SG-1+Z1

Codice prodotto: 2927784

Prodotto in esaurimento

FESTO

[Nel Systainer, con accessori.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Attacco pneumatico 1	Filetto femmina G1/4
Tipo di azionamento	Meccanico
Pressione d'esercizio	2 ... 6 bar
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Materiale del corpo	PA rinforzato TPE-S
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva macchine CE
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura del fluido	5 ... 40 °C
Coppia di serraggio max.	15 Nm
Peso	750 g
Materiale filettatura	Lega in alluminio per lavorazione plastica, anodizzata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale staffa	Acciaio per molle, inossidabile
Materiale portautensile	Acciaio fortemente legato
Portautensile	Scanalatura a T con elemento di presa