

Ghiera MCK-PK-4

Codice prodotto: 2965

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Female thread M10x1
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Materiale ghiera	Wrought aluminium alloy, anodised
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)