



Elettrovalvola MZH-5/2-M3-L-LED

Codice prodotto: 30194

FESTO

Micro-Pneumatica, con bobina e azionatore manuale, senza connettore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile
Portata nominale normale	80 l/min
Pressione di esercizio	2 ... 7 bar
Costruzione	Valvola a spola
Grado di protezione	IP40 con connettore femmina
Diametro nominale	1,5 mm
Tipo di comando	prepilato
Tempo di commutazione OFF	21 ms
Tempo di commutazione ON	9 ms
Durata dell'inserimento	100%
Valori caratteristici bobina	24V DC: 0,55W
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	30 g
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco pneumatico 1	Sottobase M3
Attacco pneumatico 2	Sottobase M3
Attacco pneumatico 3	Sottobase M3
Attacco pneumatico 4	Sottobase
Attacco pneumatico 5	Sottobase
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso