


Linea di connessione KDI-SB202-BU25

Codice prodotto: 30437

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	≤ 300 V
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso	210 g
Connessione elettrica	Connettore femmina diritto / diritto M12x1 / Sub-D a 5 poli / a 25 poli
Composizione cavo	4 x 0,14 mm ²
Diametro cavo	4,5 ... 6,5 mm
Lunghezza cavo	5 m
Tipo fissaggio	con ghiera Clip
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone nichelato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PBT
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame dorato