

# Attuatore oscillante DRQ-40-360-PPV-A

Codice prodotto: 30583  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Angolo di decelerazione	96 deg
Angolo di oscillazione	360 deg
Tolleranza delle posizioni terminali	8 deg
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Frequenza di oscillazione max. a 6 bar	1,2 Hz
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 6 bar	9 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,005 kgm <sup>2</sup>
Peso	3.470 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Informazioni sui materiali, albero motore	Acciaio per inserti
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)