


Connettore con cavo KMV-1-24DC-5-LED

Codice prodotto: 30941

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indicazione dello stato di commutazione | LED |
| Tipo di montaggio | Su elettrovalvola tramite vite centrale M3 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Peso prodotto | 320 g |
| Collegamento elettrico | Connettore femmina Tipo B |
| Tensione nominale d'esercizio DC | 24 V |
| Protezione da inversione di polarità | Per tutti i collegamenti elettrici |
| Collegamento conduttore di protezione | Disponibile |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Diametro cavo | 6 mm |
| Struttura del cavo | 3 x 0,75 mm ² |
| Grado di protezione | IP67 Conforme IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Materiale della guaina del cavo | PVC |
| Materiale corpo | PC |
| Materiale del contatto elettrico | Bronzo |