

Connettore con cavo KME-1-24-5-LED

Codice prodotto: 30945

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Display degli stati dei segnali	LED giallo
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	280 g
Collegamento elettrico 1	Connettore femmina angolare, progettazione quadrata, a 3 poli, tipo C
Collegamento elettrico 2	Estremità aperta, a 2 fili
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Lunghezza del cavo	5 m
Caratteristiche cavo	Per applicazioni statiche
Raggio minimo di curvatura del cavo	52 mm
Diametro cavo	5.2 mm
Tolleranza diametro cavo	± 0,1 mm
Struttura del cavo	2 x 0,75 mm ²
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale della guaina del cavo	PVC
Materiale corpo	TPE-U(PU)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame argentata