


# Fissaggio a flangia FNG-80

Codice prodotto: 32944  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per cilindri DNG, DNGU.](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto, vedere il [Support Portal](#).



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.495 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, fissaggio	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato