


# valvola unidirezionale H-1/8-A/I

Codice prodotto: 3324

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione antiritorno
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Fissaggio	Montaggio in linea
Portata nominale normale	280 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	0,04 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	0,4 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	Ottone
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	21 g
Materiale guarnizioni	NBR