


# Cursore FKG-32-B

Codice prodotto: 33340

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32
Deviazione radiale +/-	1 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/-	800 N
Peso prodotto	677 g
Materiale attuatore	Lega di alluminio forgiato anodizzato Acciaio galvanizzato
Materiale forcella	Acciaio Galvanizzato
Materiale pezzo scorrevole	Ottone