

Supporto a cerniera LNG-63

Codice prodotto: 33893

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 63 |
| Basato su standard | ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...80 °C |
| Peso prodotto | 486 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale del fissaggio | Ghisa a grafite sferoidale |
| Materiale supporto | PA |