


# Flangia oscillante SSNG-100

Codice prodotto: 34296  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con supporto sferico,  
per cilindri DNG, DNGU, supporto a cerniera abbinato LBG.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.510 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, fissaggio	Ghisa sferoidale
Informazioni sui materiali, supporto snodo	Acciaio PTFE
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato