

unità di guida FENG-32-160-KF

Codice prodotto: 34495

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Corsa	160 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza F_y max.	750 N
Forza max. F_y statica	1.020 N
Forza F_z max.	750 N
Forza max. F_z statica	1.020 N
Momento M_x max.	28 Nm
Momento statico M_x max.	38 Nm
Momento M_y max.	34 Nm
Momento statico M_y max.	46 Nm
Momento M_z max.	34 Nm
Momento statico M_z max.	46 Nm
Forza di spostamento	15 N
Peso	1.818 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Lega di alluminio anodizzato