

unità di guida FENG-40-160-KF

Codice prodotto: 34501

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------------|------------------------------|
| Taglia | 40 |
| Corsa | 160 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Guida | Guida a ricircolo di sfere |
| Costruzione | Guida |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Forza F_y max. | 1.000 N |
| Forza max. F_y statica | 1.260 N |
| Forza F_z max. | 1.000 N |
| Forza max. F_z statica | 1.260 N |
| Momento M_x max. | 44 Nm |
| Momento statico M_x max. | 55 Nm |
| Momento M_y max. | 52 Nm |
| Momento statico M_y max. | 65 Nm |
| Momento M_z max. | 52 Nm |
| Momento statico M_z max. | 65 Nm |
| Forza di spostamento | 15 N |
| Peso | 2.882 g |
| Fissaggio | Con filetto femmina |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale elemento di guida | Acciaio temprato |
| Materiale del corpo | Lega di alluminio anodizzato |
| Materiale piastra a giogo | Lega di alluminio anodizzato |