

Unità di guida FENG-100-400-KF

Codice prodotto: 34535

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	100
Corsa	400 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza max. Fy	2300 N
Forza max. Fy statica	3120 N
Forza max. Fz	2300 N
Forza max. Fz statica	3120 N
Momento massimo Mx	198 Nm
Coppia massima Mx statica	268 Nm
Max. momento My	197 Nm
Coppia massima My statica	267 Nm
Momento massimo Mz	197 Nm
Coppia max. Mz statica	267 Nm
Forza di spostamento	40 N
Peso prodotto	16070 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guida	Acciaio temperato
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale della piastra con giogo	Acciaio temperato