


# Flangia oscillante SNGB-32

Codice prodotto: 34540  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per cilindri DNG, DNGU, supporto a cerniera abbinato LN, LSN.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore   |
|--|--|
| Taglia                                   | 32   |
| Basato sulla norma                       | ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2  |
| Temperatura ambiente                     | -40 ... 90 °C  |
| Peso                                     | 125 g  |
| Avvertenza sul materiale                 | Senza rame e PTFE<br>Conforme a RoHS                                   |
| Informazione sui materiali, fissaggio    | Alluminio pressofuso   |
| Informazioni sui materiali, perno        | Acciaio<br>zincato   |
| Informazioni sui materiali, supporto     | Plastica   |
| Informazioni sui materiali, viti         | Acciaio<br>zincato   |
| Informazioni sui materiali, fusibile     | Acciaio armonico, zincato  |