


Flangia oscillante SNGB-63

Codice prodotto: 34543
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per cilindri DNG, DNGU, supporto a cerniera abbinato LN, LSN.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | 63 |
| Basato sulla norma | ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C |
| Peso | 380 g |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE Conforme a RoHS |
| Informazione sui materiali, fissaggio | Alluminio pressofuso |
| Informazioni sui materiali, perno | Acciaio zincato |
| Informazioni sui materiali, supporto | Plastica |
| Informazioni sui materiali, viti | Acciaio zincato |
| Informazioni sui materiali, fusibile | Acciaio armonico, zincato |