


Flangia oscillante SNGB-160

Codice prodotto: 34547

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	160
Basato su standard	ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	3445 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale del perno	Acciaio Galvanizzato
Materiale supporto	Plastica
Materiale disco	Acciaio galvanizzato
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato
Materiale serratura	Acciaio per molle, galvanizzato