



# ventosa VAS-30-1/8-NBR

Codice prodotto: 34587

★ Core product range

Con anello di tenuta OL

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3 mm
Diametro ventosa	30 mm
Diametro efficace di aspirazione	25 mm
Posizione di collegamento	In alto
Forma della ventosa	Rotonda, piatta
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-0,07 MPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	34 N
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	34 N
Filettatura di fissaggio	G1/8
Fissaggio ventosa	G 1/8
Attacco per il vuoto	G1/8
Colore	Nero
Durezza Shore	70 +/- 5
Materiale perno filettato	Ottone
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	NBR