


Cavo di collegamento KMYZ-2-24-5-LED

Codice prodotto: 34998

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classificazione marittima	Certificato See
Indicazione della posizione di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite autofilettante
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	90 g
Collegamento elettrico	2 poli/2 fili Connettore angolare/cavo Esecuzione quadrata/estremità aperta
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	1 A
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Lunghezza del cavo	5 m
Caratteristiche cavo	Standard
Diametro cavo	3.4 mm
Struttura del cavo	2 x 0,25 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale corpo	PA
Materiale del contatto elettrico	Bronzo