

Ventosa a soffietto VASB-30-1/8-PUR

Codice prodotto: 35419

FESTO

con anello di tenuta OL.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3 mm
Diametro ventosa	30 mm
Diametro efficace di aspirazione	25 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore esecuzione rotonda, a soffietto 1,5
Fluido di esercizio	Aria atmosferica
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	34 N
Filettatura di fissaggio	G1/8
Fissaggio ventosa	G 1/8
Attacco per il vuoto	G1/8
Durezza Shore	62
Informazioni sui materiali, perni filettati	Zinco pressofuso
Informazioni sui materiali, ventosa	TPE-U(PU)