


Piastra intermedia con riduttore di pressione LR-ZP-P-D-3

Codice prodotto: 35968

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	ISO 5599-1
Funzione integrata	Riduttore di pressione
Design	Pistone
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0 MPa...1.2 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	0 bar...12 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	0 psi...174 psi
Pressione d'ingresso 1	14 bar
Pressione di alimentazione 1 MPa	1.4 MPa
Pressione di alimentazione 1 psi	203 psi
Approvazione	UL - Riconosciuto (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Peso prodotto	1220 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso Acciaio