

spirale fascia-tubi PKB-50-BL

Codice prodotto: 3656

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	per fascio di tubi flessibili di max 50 mm di diametro
Diametro esterno	6 mm
Diametro interno	4 mm
Indicazioni per l'impiego	12 tubi di diametro esterno da 12 mm 28 tubi di diametro esterno da 8 mm 50 tubi di diametro esterno da 6 mm 60 tubi di diametro esterno da 4 mm
Lunghezza del tubo	50 m
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso in funzione della lunghezza	0,0146 kg/m
Colore	Blu
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE