


Indicatore di posizione SASF-S2-B-F-A34

Codice prodotto: 4046082

FESTO

Per il montaggio sull'albero motore di attuatori standard secondo VDI / VDE3845 (configurazione dei fori 80mm).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 90 deg
Dimensioni P x L x A	Ø 65 x 40
Resistenza alle vibrazioni	Prova pratica di trasporto con grado di precisione 2 a norma FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con grado di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso	55 g
Fissaggio	A norma VDI/VDE 3845
Colore corpo contenitore	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento distanziatore	PA
Materiale del corpo	PA PP
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato