


kit assiale EAMM-A-T46-87A

Codice prodotto: 4048771

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	44 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	5,77 kgmm ²
Coppia trasferibile	10 Nm
Peso	630 g
Codice interfaccia, attuatore	T46
Codice interfaccia, motore in	87A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS