


connettore maschio KS5-N-13

Codice prodotto: 4089
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per raccordi autobloccanti.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	11 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.710 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	256 g
Attacco pneumatico 1	N-13