


## connettore maschio KS5-CK-13

Codice prodotto: 4096  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per raccordi autobloccanti.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



### Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Diametro nominale  | 11,7 mm                                       |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | 0 ... 12 bar                                  |
| Portata nominale normale                                 | 2.043 l/min                                   |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                |
| Temperatura ambiente                                     | -10 ... 60 °C                                 |
| Peso   | 251 g   |
| Attacco pneumatico 1                                     | CK-13   |