

Tubo in plastica PL-13-BL

Codice prodotto: 4103

FESTO

per raccordi CK e N.

Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	17,6 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	100 mm
Diametro interno	13 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	0 ... 7 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,135 kg/m
Colore	blu
Durezza Shore	A 85 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	PVC-P