

# Tubo in plastica PP-4-NT

Codice prodotto: 4231

FESTO

per raccordi CK e CN, idoneo per pressioni e temperature elevate, in poliammide (non ammesso per la produzione di alimenti).

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	32 mm
Diametro interno	4 mm
Min. raggio di curvatura	14 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 19 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd TÜV
Peso in funzione della lunghezza	0,0163 kg/m
Colore	neutro
Durezza Shore	D 55 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-A