


**corsore**  
**DARD-L8-40-S**  
Codice prodotto: 4448222

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32/40
Deviazione radiale +/-	2,5 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Carico max. momentaneo ammissibile in direzione della forza +/-	3.000 N
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	1.400 N
Peso	109 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS Senza rame
Materiale adattatore	Alluminio anodizzato
Materiale viti	Acciaio, zincato