



Regolatore di portata unidirezionale GRF-PK-3X2

Codice prodotto: 4566

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo di portata unidirezionale
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 2	PK-3
Componente di regolazione	Vite zigrinata
Tipo di montaggio	Con foro passante
Portata nominale standard in direzione del regolatore di flusso	45 l/min
Portata nominale standard in direzione bloccata	45 l/min
Pressione di lavoro	0.5 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Posizione di montaggio	Opzionale
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	145 g
Materiale vite di regolazione	Ottone