


elettrovalvola MFH-2-M5

Codice prodotto: 4573

FESTO

Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore.
La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2/2, chiusa monostabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Portata nominale normale	75 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Costruzione	A otturatore
Riposizionamento	Molla meccanica
Diametro nominale	1,5 mm
Funzione di scarico	Non strozzabile
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Azionatore manuale	Bistabile
Tipo di comando	diretto
Direzione di flusso	Non reversibile
Tempo di commutazione, disazionamento	5 ms
Tempo di commutazione azionamento	6,2 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-15 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-15 ... 40 °C
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5