

Leva manuale VAOH-F7-14-H9-A-22

Codice prodotto: 4895385

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	170 mm
Tipo di azionamento	Manuale
Posizione di montaggio	Opzionale
Larghezza tra i piatti	14 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Peso prodotto	180 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale leva manuale	Acciaio inossidabile ad alta lega
Codice leva manuale	1.4301