

Tubo in plastica PC-6-BL

Codice prodotto: 5030

FESTO

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	32,5 mm
Diametro interno	6 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	0 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,105 kg/m
Colore	blu
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	PVC-P