


giunto EAMD-75-51-40-32X32-U

Codice prodotto: 5078084

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	40 mm
Diametro alloggiamento 2	32 mm
Taglia	75
Lunghezza nominale	51 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	425 kgmm ²
Coppia trasferibile	200 Nm
Peso	741 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS