

# Giunto EAMD-42-40-10-16X25

Codice prodotto: 5200227

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	10 mm
Diametro di montaggio 2	16 mm
Dimensione	42
Lunghezza nominale	40 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	39 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	17 Nm
Peso prodotto	199 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)