



Cavo di collegamento SIM-K-WD-2,5-CDN

Codice prodotto: 525261
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per cilindri CDN](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 61076-2-104 EN 61984
Caratteristica cavo	Standard
Condizioni di prova cavo	Catena porta-cavi: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm Resistenza alla flessione alternata a norma Festo Condizioni di prova disponibili su richiesta
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 60 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 60 V
Resistenza alle scariche elettriche	1,5 kV
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	3 A
Grado di imbrattamento	3
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Grado di protezione	IP65 IP67 In condizioni di montaggio IP69K
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Connessione elettrica	a clip Connettore femmina angolare 3 poli
Diametro cavo	4,5 mm
Lunghezza cavo	2,5 m
Sezione nominale conduttore	0,25 mm ²
Codice colore, isolamento del conduttore	Blu Marrone Nero
Colore corpo contenitore	Nero
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	TPE-U(PU)
Informazione sui materiali, guaina isolante	PVC
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PU)