


Piastra di alimentazione pressione VIGP-03-4,0-U

Codice prodotto: 525433
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per unità di valvole 03 MIDI - alimentazione supplementare, con silenziatore integrato a piastra.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	36 mm
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Intervallo tensione d'esercizio CC	24 V
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Peso	310 g
Fissaggio sottobase	Con filetto femmina
Fissaggio valvola	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 3	G1/2
Attacco pneumatico 5	G1/2