

Tube in plastica PUN-V0-10X1,5-BR

Codice prodotto: 525464

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	10 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	54 mm
Diametro interno	7 mm
Raggio minimo di curvatura	20 mm
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -13.775 psi...101.5 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...7 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Nota sulla pressione operativa	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Materiale test antincendio	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Nota sulla temperatura ambiente	Unpressurised use up to 90 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.051 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto diametro esterno 10 mm
Colore	Marrone
Nota sul colore	Devia dal colore standard a causa della protezione antifiamma
Durezza Shore	D 54 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-U(PU)