

tubo in plastica PAN-V0-8X1-BR-20

Codice prodotto: 525487
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Ignifugo](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	10 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	45 mm
Diametro interno	6 mm
Raggio min. di curvatura	24 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com Olio minerale
Prova antincendio materiale	UL94 V-0 (involucro)
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,065 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 8 mm
Colore	Marrone
Durezza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Poliammide 12 PVC-P