



# senso di finecorsa CRSMT-8-PS-K5-LED-24

Codice prodotto: 525564

FESTO

Ad azionamento elettrico, senza contatto, PNP, per attuatori con scanalatura a T, con cavo, resistente alla corrosione e agli acidi.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Per scanalatura a T
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Principio di misurazione	Magnetoresistivo
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Contatto Normalmente Aperto
Riproducibilità del valore di commutazione	+/- 0,1 mm
Tempo di azionamento	0,2 ms
Tempo di disazionamento	0,5 ms
Frequenza di commutazione max.	1.000 Hz
Corrente di uscita max.	100 mA
Potere di rottura max. CC	3 W
Caduta di tensione	≤ 1,8 V
Corrente residua	≤ 0,1 mA
Resistenza ai cortocircuiti	Si
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	Cavo a 3 fili
Lunghezza cavo	5 m
Materiale rivestimento del cavo	TPE-O
Fissaggio	Agganciato nella scanalatura a T
Peso	60 g
Materiale del corpo	PP Acciaio inossidabile fortemente legato
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65 IP68 IP69K
Tensione di isolamento	500 V
Grado di imbrattamento	3