


linea di pilotaggio KES-SEC-AC-2,5

Codice prodotto: 525713

FESTO

Connette il controllore motore SEC-AC-... con qualsiasi PLC.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Standard
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Grado di protezione	IP20
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Raggio di curvatura, cablaggio libero	≥ 220 mm
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	25
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	25
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	26
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	25
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Composizione cavo	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Diametro cavo	11 mm
Lunghezza cavo	2,5 m
Sezione nominale conduttore	0,25 mm ²
Definizione cavo	senza supporto targhette