

ventosa ESV-40-BT

Codice prodotto: 526006

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	9 mm
Raggio min. pezzo R	35 mm
Diametro ventosa	40 mm
Volume aspirazione	9,8 cm ³
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Soffietto
Forma della ventosa	Rotonda, soffietto 1,5
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0,7 bar
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	59 N
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	59 N
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	22 N
Peso	10,5 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Colore	Rosso mattone
Durezza Shore	72 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	Vulkollan®