

Sottobase-SET MS6-AGB

Codice prodotto: 526080

FESTO

della serie MS, con filettatura G



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	6
Serie	MS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	300 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	NBR