


Kit manometro DPA-100-16-MA-SET

Codice prodotto: 526099

FESTO

Per moltiplicatore di pressione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 837-1
Dimensioni nominali manometro	40
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Con filetto maschio
Pressione d'esercizio	16 bar
Classe di precisione di misurazione	2,5
Grado di protezione	IP43
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco pneumatico	G1/4
Peso	305 g