


connettore con cavo KMH-D-1

Codice prodotto: 527397

FESTO

Per unità di valvole CPA-SC.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Clip
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	11 g
Connessione elettrica	Connettore femmina 3 poli
Tensione d'esercizio nominale CC	60 V
Carico di corrente ammissibile	3 A
Lunghezza cavo	1 m
Diametro cavo	1,3 mm
Composizione cavo	3x0,14
Codice colore, isolamento del conduttore	Pin 1 = nero Pin 2 = blu Pin 3 = rosso
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Bronzo Stagnato